

Mandril de aperto ER ultracurto, SK 40, para tamanho de pinças de aperto ER: 16



Dados do pedido

Número do pedido	300445 16
GTIN	4062406545352
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Cones exteriores e interiores retificados. **Design ultra curto com precisão interna - porca de fixação.** Ideal para espaços de trabalho confinados, maior estabilidade.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499, forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto ER (interior).

Acessórios especiais:

Pinças de aperto ER n.º 308941 – 309448, pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Nota:

Porca de aperto adequada n.º 309621.

Descrição técnica

Ø exterior D	24 mm
para pinças de aperto ER	16 mm
Projeção medida A	27 mm
Tamanho da chave SW	19 mm
Ø de fixação D ₁	0,5-10 mm

Alojamento	SK 40
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto