

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

Cola bicomponente resistente e elástica para processamento rápido e fácil para ligações permanentemente firmes. Endurece à temperatura ambiente.

Utilização:

Utilizar a pistola de dosagem manual n.º 083373 tam. PISTOLE em combinação com o pistão de avanço n.º 083375 tam. KOLBEN3 e os tubos de mistura n.º 083383 tam. MIXER.

Descrição técnica

Designação do fabricante	DP190
Resistência à tração e ao cisalhamento	18 N/mm ²
Densidade	1,3 g/cm ³
Temperatura de processamento	20 - 25 °C
Viscosidade dinâmica	60000 mPas
Fixação natural após	480 - 720 min
Resistência funcional após	360 min

Forma	líquido
Cor	cinzento
indicado para material	Plástico
indicado para material	Madeira
indicado para material	Metal
Temperatura de armazenamento	15 - 25 °C
Validade a partir da data de produção	15 Monatmês
Dureza conforme Shore A	35
Base química	Resina epóxi
Quantidade de enchimento	50 g
Temperatura da área de aplicação	-55 - 80 °C
resistente a choques e vibrações	não
Resistência a sobreposição	17,6 N/mm ²
Tipo de produto	Cola de dois componentes