

**Garant**

**Inserto para brochagem de perfis para sextavado exterior  $\varnothing d = 32$  mm, TiN,  
Sextavado: 10mm**



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 293110 10     |
| GTIN             | 4062406561017 |
| Classe de artigo | 29L           |

## Descrição

**Modelo:**

Com revestimento TiN.

**Instrução:**

Geometrias especiais a pedido. Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

## Descrição técnica

|  |           |
|--|-----------|
| $L_1$                                    | 20,5 mm   |
| $\varnothing d$                          | 32 mm     |
| Sextavado                                | 10 mm     |
| Perfil                                   | Sextavado |
| Óleo de corte                            | HSS       |
| Comprimento do perfil $t_{m\acute{a}x.}$ | 30 mm     |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tolerância      | - 0,09 a - 0,14 mm                                |
| Revestimento    | TiN   |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem<br>de ranhuras e perfis |