

**Garant****Adaptador  $\varnothing d = 32 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  da haste  $D_s$ : 12mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	293105 12
GTIN	4062406560942
Classe de artigo	29K

## Descrição

### Utilização:

Com este adaptador, os insertos de corte para perfis externos também podem ser usados em combinação com um suporte de brochagem de perfis para perfis internos.

### Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis para perfis internos n.º 293023, 293030, 293073.

### Instrução:

Para tamanhos de lote maiores ou materiais difíceis de maquinar, usar o suporte para brochagem de perfis n.º 293102 por questões de estabilidade.

## Descrição técnica

$\varnothing$ haste $D_s$	12 mm
$\varnothing d$	32 mm
Comprimento do perfil $t_{\text{máx.}}$	20 mm
L	17 mm
Comprimento da haste $L_s$	15 mm

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25,5 mm
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis