



Aspiração de fumos de soldadura Easy Arm 1, Número de filtros/braços: 1



Dados do pedido

Número do pedido	082303 1
GTIN	4003008095326
Classe de artigo	04K

Descrição

Modelo:

Elevada capacidade de aspiração – capacidade de filtragem eficiente – operação silenciosa.

Filtros do ar de processo em 3 níveis:

- **Pré-filtro para poeiras e partículas maiores.**
- **Filtro combinado para micropartículas.**
- **O filtro de carvão ativado retém gases nocivos.**

Indicador visual e acústico para a mudança de filtros. Filtros de construção idêntica para EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interface para a ligação de estações de soldador i-CON.

Montagem do sistema mediante suporte de mesa correspondente. Acessórios como braços e bicos de aspiração podem ser encontrados na loja online com o n.º 082306 – 082313.

Descrição técnica

Volume de sucção por braço	110 m ² /h
Tensão de rede	100 - 240 V
Peso	7,5 kg
Largura total	255 mm

Frequência de rede	50 - 60 Hz
Comprimento total	255 mm
Altura total	470 mm
Consumo energético	40 W
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Dispositivo de aspiração

Acessórios

Filtro combinado completo Tipo 1	082306 1
Pré-filtro Tipo 1	082307 1
Braço de aspiração com articulação para montagem em mesa Highflex Tipo 1	082308 1
Braço de aspiração Highflex Tipo 1	082309 1
Braço de aspiração com articulação Omniflex Tipo 1	082310 1
Braço de aspiração com articulação Omniflex Tipo 1	082311 1
Bico de aspiração retangular Tipo 1	082312 1
Bico de aspiração Plus Tipo 1	082313 1