

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário básico com divisória e gavetas com Portas de dois batentes com janela de visualização, Tipo: 2000-1



Dados do pedido

Número do pedido	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 40x20G com divisória central e gavetas com profundidade de 16G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Altura frontal da gaveta de 125 mm. Divisória central suspensa com □ 9x9 mm em grelha de 37 mm, com uma prateleira fixa e 2 prateleiras reguláveis em altura. Capacidade de carga da divisória central suspensa ou do compartimento suspenso: 200 kg.

Equipamento:

Número de prateleiras largura 20G: 3

Número de prateleiras largura 40G: 1

Número de gavetas 16x16G: 1

Número de gavetas 36x16G: 2

Material fornecido:

Armário incluindo divisória, bem como prateleiras e gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó.

Ficha de dados

Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade em G	20
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Largura em G	40
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Largura	1000 mm
Posicionamento do punho	central
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
ComfortClose	não
Peso	145 kg
Altura	2000 mm
Altura útil	1845 mm
Profundidade	500 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade útil da gaveta em G	16
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ficha de dados

Tipo de armário

Armário base

Tipo de produto

Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940104-2000-1>