

## HEDI

### Iluminação para máquinas, Tipo: 3LED



#### Dados do pedido

Número do pedido	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Classe de artigo	08B

#### Descrição

**Modelo:**

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.

Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.

Luminária clássica para máquinas na versão de feixe amplo. A cabeça da lanterna pode ser rodada e orientada a 340° através de uma articulação esférica. Inclui lâmpada substituível.

**Função:**

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de  $\varnothing < 12$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

#### Descrição técnica

Fluxo luminoso	480 lm
Cor da luz	branco frio
Lâmpada	LED

Potência luminosa	4,6 W
Zona ATEX	nenhum
Temperatura da cor	6500 K
Consumo energético	4,6 W
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de proteção IP	IP 20
Tipo de produto	Iluminação para máquinas