

Garant**Jogo de pastilhas reversíveis com múltiplos raios, HB225, Tipo/raio R: 16/1-3****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 231528 16/1-3 |
| GTIN | 4062406565596 |
| Classe de artigo | 21Y |

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis radiais de 2 arestas de corte.

Utilização:

Para raios convexos no \varnothing exterior ou em furos.

Indicado para:

N.º 231500 tam. 16

Índice:

cada 1 pastilha reversível com múltiplos raios n.º 231527: Tam. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Descrição técnica

| | |
|-----------------|---|
| Tipo | HB225 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Alumínio > 10% Si | adequado |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado |
| GG(G) | adequado |
| CuZn | adequado |
| máximo a molhado | adequado |
| seco | condicionalmente adequado |