


**Mordente monobloco móvel, Tipo: 125****Dados do pedido**

Número do pedido	360571 125
GTIN	4062406564490
Classe de artigo	32P

Descrição**Modelo:**

Hardened unstepped jaws, black.

Material:

Aço endurecido, nitrado, liso em ambos os lados.

Indicado para:

Torno de alta pressão NC n.º 360565.

Material fornecido:

Incl. parafusos de fixação.

Descrição técnica

Altura do mordente h	39,5 mm
Largura do mordente b	124,4 mm
Comprimento do mordente l	70 mm
adequado para o código de cor	HOLEX NC
Número de mordentes	1
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada

