

**Fresa de canto de 90° MFW com rosca, para pastilhas de corte reversíveis TOMT****Dados do pedido**

Número do pedido	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Classe de artigo	250

Descrição**Versão:**

Fresa de alto desempenho com nova pastilha de corte reversível triangular para fresagem de cantos, ranhuras e rampas com forças de corte reduzidas e maior estabilidade.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Comprimento total $L_{tot.}$	30 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,8 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	38 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TOMT060508
Rosca de alojamento M	M10
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	14,25 mm
Parafuso para pastilha reversível	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín.}$	35 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ máx.}\#$	6 mm
Ø das lâminas D_c	20 mm

Ficha de dados

Ø D ₃	15 mm
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/226410-20/3>