

**Pastilha de corte reversível por fresagem TOMT 060508ER-SM, para fresa de canto, PR1535****Dados do pedido**

Número do pedido	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Classe de artigo	25A

Descrição**Versão:**

Melhor evacuação das aparas com um design único de quebra-aparas das pastilhas de corte reversíveis. O ângulo de corte axial máximo de 17° proporciona forças de corte reduzidas.

Utilização:

A geometria SM é a escolha ideal para forças de corte reduzidas.

Descrição técnica

Avanço f_z	0,08 - 0,15 mm
Número de trocas/cortes	3
Código ISO da pastilha de corte reversível	TOMT 060508ER-SM
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	INOX
Tipo	PR1535
Material de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		