

Pastilha de corte reversível por fresagem TOMT 060508ER-GM, para fresa de canto, CA6535, Tipo: S



Dados do pedido

Número do pedido	226442 S
GTIN	4960664914005
Classe de artigo	25A

Descrição

Versão:

Melhor evacuação das aparas com um design único de quebra-aparas das pastilhas de corte reversíveis. O ângulo de corte axial máximo de 17° proporciona forças de corte reduzidas.

Utilização:

A geometria GM é a escolha ideal para o processamento geral.

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	3
Avanço f_z	0,08 - 0,2 mm
Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	TOMT 060508ER-GM
Tipo	S
Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		