

Garant**Pastilha reversível para gravar, HB7525, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Classe de artigo	21Y

Descrição técnica

Avanço f	0,008 - 0,03 mm
Tipo	UNI
Tipo	HB7525
Ângulo da ponta	90 grau
$W_{\min.}$	0,25 mm
$W_{\max.}$	1,8 mm
$t_{\max.}$	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para gravar e rebarbar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
--	----------------	-------	------------

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
Ar	condicionalmente adequado