

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Classe de artigo	21A

## Descrição

**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte de **dupla face**. Materiais de corte de alto desempenho para **extrema segurança processual**.

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 2$  mm.

## Descrição técnica

Avanço $f_z$ por dente	0,1 mm
Tipo	INOX
Raio do canto	0,8 mm
Espessura da placa S	3:18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX 040308
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm

Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		