

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte de **dupla face**. Materiais de corte de alto desempenho para **extrema segurança processual**.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D/a_p = 2$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,12 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	ST900
Espessura da placa S	3:18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX 040308
Tipo	HB7525
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		