

Garant**Fresa de canto de 90° com haste Weldon, para pastilhas de corte reversíveis XN..****Dados do pedido**

Número do pedido	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Classe de artigo	210

Descrição**Versão:**

O sistema de fresagem de canto para **fresagem contínua de ressaltos**. O tamanho compacto da pastilha reversível proporciona uma **enorme estabilidade** com um número extra elevado de arestas de corte - para **máxima produtividade**.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 7IP**.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	20 mm
Projeção L_1	40 mm
Ø da haste D_s h6	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XNEX 040308
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento total $L_{tot.}$	90 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max}^\#$	2 mm
Modelo da haste	Haste Weldon

Ficha de dados

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215176-20/3>