



Alicate de corte lateral resistente, cromado Isolamento VDE, com olhal de fusível, comprimento total: 200



Dados do pedido

Número do pedido	706051 200
GTIN	4003773081494
Classe de artigo	73F

Descrição

Versão:

Alicate com olhado de segurança para prender um dispositivo de proteção contra quedas. O olhal de travamento está firmemente soldado à tampa do punho, dinamicamente carregável até uma altura de queda de 3 m.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Utilização:

Para uso na construção de edifícios, engenharia civil, manutenção de edifícios, alpinistas industriais, telhados, Na construção de feiras, etc.

Material:

Aço elétrico de cromo-vanádio, forjado por estampagem.

Nota:

Outras versões e tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	3 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	2,5 mm
comprimento total	200 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4,2 mm
Material	Aço elétrico cromo-vanádio
Superfície	cromado

Alicate de corte lateral de alto desempenho	sim
com mola de abertura ativável	não
com mola de abertura	não
Tipo de produto	Alicate cortante