



Martelo perfurador sem fio, Tipo: GBH18V45C



Dados do pedido

Número do pedido	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Martelo perfurador sem fio de 18 V com alojamento de ferramentas SDS-plus e motor sem escovas.

- **Acoplamento de sobrecarga para proteger o utilizador e a máquina.**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Extremamente robusto: o Electronic Motor Protection desliga o motor em caso de sobrecarga; totalmente funcional mesmo após um teste de queda de 2 m sobre betão.**
- **Mais leve que produtos comparáveis com fio, graças a unidade de tração altamente otimizada - também com ProCORE18V de 12,0 Ah.**
- **Trabalho confortável graças ao botão Lock-on para trabalhos de cinzelagem contínuos.**
- **Potência máxima graças a tecnologia BITURBO.**
- **Resultados de trabalho precisos graças a ajuste de velocidade para rotações variáveis.**
- **Visão melhorada através de luz de trabalho LED.**
- **KickBack Control para reduzir o risco resultante de reações súbitas da ferramenta.**
- **Equipado com arranque suave, ASC e EPC para a melhor proteção do utilizador.**
- **Trabalhar com flexibilidade graças a ajuste individual consoante a aplicação através da Bosch My Tools App.**

Material fornecido:

Inclui pega adicional, módulo de conectividade, pano de máquina e mala de artesão.

Instrução:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em betão	45 mm
Peso	8 kg
Energia de impacto	12,5 J
Tensão da bateria	18 V
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Max
Tipo de bateria	lão de lítio
número máximo de batidas	2760 r,p,m,
Designação do fabricante	GBH 18V-45 C
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	2
Haste	SDS Max
Tipo de produto	Martelo perfurador