



Martelo perfurador, Tipo: GBH221



Dados do pedido

Número do pedido	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Martelos perfuradores robustos com **alojamento de ferramentas SDS-plus** e elevado progresso de perfuração.

- **Acoplamento de sobrecarga para proteger o utilizador e a máquina.**
- **Regulação contínua de rotações para marcações corretas.**
- **Vasto leque de opções de aplicação através de função de burilar (paragem de rotação).**
- **Funcionamento à direita/esquerda para soltar brocas encravadas.**

Material fornecido:

Inclui pega adicional, pano de máquina. Inclui batente de profundidade de 210 mm e mala de transporte.

Nota:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000.

Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em betão	20 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Plus
Consumo energético	650 W

Ficha de dados

Haste	SDS Plus
Energia de impacto	2 J
Ø máximo da broca espiral em madeira	30 mm
Peso	2,3 kg
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
embalagem	Mala de transporte
Designação do fabricante	GBH 2-21 D
vibração máxima conforme EN	13,5 m/s ²
Tipo de produto	Martelo perfurador