



## Aparafusadora de impacto sem fio 18 V, Tipo: M18FIW2F12



### Dados do pedido

Número do pedido	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Classe de artigo	03L

### Descrição

#### Versão:

**Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente** e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. **Carcaça da transmissão de metal** estável e **punho central ergonômico com revestimento macio**.

Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrônico da velocidade. **Eletrônica REDLINK PLUS™** – gestão de desempenho única:

- **Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.**
- **Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário. **Aparafusadora de impacto sem fio de 18 V/5,0 Ah compacta** com apenas 124 mm de comprimento.

- **Design compacto.**
- **Nível 4 para um misto ideal de potência e precisão ao desapertar parafusos.**

#### Versão do texto publicitário:

**Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente** e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.

#### Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

## Descrição técnica

utilização típica	Strong
Número de batidas 3.º nível	0 - 3400 r,p,m,
Número de batidas 1.º nível	0 - 1000 r,p,m,
Peso	5,9 kg
binário máximo 1.º nível	102 Nm
Número de batidas 2.º nível	0 - 2400 r,p,m,
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M18
binário máximo 3.º nível	339 Nm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
binário máximo 4.º nível	34 Nm
Tensão da bateria	18 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Designação do fabricante	M18 FIW2F12
binário máximo 2.º nível	203 Nm
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	quadrado exterior
Número de baterias incluídas	2
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
Capacidade da bateria	5 Ah
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

## Acessórios

Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C

Carregador de bateria Tipo M1218FC

073840 M1218FC