


**HOLEX****Manga abrasiva (A) grão 40 grosso, Ø do casquilho x largura do casquilho:  
10X20****Dados do pedido**

Número do pedido	553700 10X20
GTIN	4062406572297
Classe de artigo	52E

**Descrição****Versão:**

**O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades.** O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.

Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.

**Corindo normal (A).****Utilização:**

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

**Indicado para:**

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

**Descrição técnica**

Granulometria	40
Largura do casquilho	30 mm

Grau de finura	grosso
Ø do casquinho	15 mm
Abrasivo	Corindo normal
Abreviatura abrasivo	A
Forma do casquinho	cilíndrico
Tipo de produto	Manga abrasiva

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		