



Furadora de base magnética sem fio, Tipo: M18FMDP



Dados do pedido

Número do pedido	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Furadora de base magnética **sem fio M18 FUEL™** com iluminação LED.

- **Perfuração de núcleos até 38 mm.**
- **Transmissão de 2 velocidades: Velocidade otimizada para perfuração com broca craneana (400 rpm) e broca espiral (690 rpm).**
- **Potente ímã permanente com uma força de retenção de 8890 N.**
- **Versão com eletrônica REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.**
- **Depósito de refrigerante magnético integrado.**

Material fornecido:

2x baterias M18 B5, carregador M12-18 FC, mala de transporte.

Nota:

Para brocas craneanas HM adequadas, ver a partir do n.º 118782. Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.

Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Tensão da bateria	18 V

Ficha de dados

Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Profundidade de perfuração	Broca craneana em aço máximo 50 mm
Altura	552 mm
Peso	13,9 kg
Ø máximo de mandrilagem	18 mm
n.º máximo de rotações	400 - 690 r,p,m,
Comprimento da base magnética	170 mm
Forma do alojamento de ferramentas	19 mm Weldon
Capacidade da bateria	5 Ah
Ø máximo do escadeado	38 mm
Largura da base magnética	65 mm
Curso de trabalho	146 mm
Designação do fabricante	M18 FMDP-0C
Número de baterias incluídas	2
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de produto	Perfuradora

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/076528-M18FMDP>