

**Retificadora angular sem fio 18V, para discos de 115 mm Ø, Tipo: M18FSAGV****Dados do pedido**

Número do pedido	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Classe de artigo	03L

Descrição**Versão:**

Retificadora angular sem fio de 115 mm com motor POWERSTATE™ (sem escovas) para as aplicações mais difíceis. A eletrônica REDLINK PLUS™ oferece uma proteção contra sobrecarga avançada e digital para a máquina e a bateria, e mantém a potência constante sob carga. Com comutação de homem morto.

Material fornecido:

Sem bateria, sem carregador. Inclui caixa de cartão.

Nota:

Para conjunto básico adequado, ver a partir do n.º 073826.

Descrição técnica

Ø máximo do disco	115 mm
Bloqueio contra re arranque	sim
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comutação de homem morto	sim
Número de baterias incluídas	0
vibração máxima conforme EN	2,1 m/s ²
Design do motor	Motor sem escovas
Faixa de rotação	8500 r,p,m,

embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Tensão da bateria	18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Proteção contra sobrecarga	sim
Designação do fabricante	M18 FSAGV115XPDB-0
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
profundidade de corte máxima	28 mm
Peso	2,7 kg
Tipo de produto	Retificadora angular