



Retificadora angular sem fio 18V, para discos de 125 mm Ø, com bateria, com arranque suave e bloqueio contra re arranque, em mala, Tipo: M18FSAGDB



Dados do pedido

Número do pedido	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Retificadora angular sem fio Milwaukee FUEL™ de 18 V/5,0 Ah:

- **motor sem escovas durável, bloqueio do fuso, ajuste rápido da tampa protetora.**
- **Sistema de troca rápida FIXTEC integrado para substituição do disco sem ferramentas.**

Material fornecido:

Inclui carregador, tampa protetora, 2 grades de proteção contra pó, conjunto de aperto, pega antivibração, HD Box.

Nota:

Para baterias sobresselentes e acessórios adequados, ver a partir do n.º 073809 e n.º 073840.

Descrição técnica

embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
profundidade de corte máxima	33 mm
vibração máxima conforme EN	3,4 m/s ²
Capacidade da bateria	5 Ah
Proteção contra sobrecarga	sim
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	2

Tensão da bateria	18 V
Bloqueio contra re arranque	sim
Paragem kickback	não
Alimentação de energia	A bateria recarregável
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 18 V
n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,
Arranque suave	sim
Ø máximo do disco	125 mm
Peso	2,7 kg
Designação do fabricante	M18FSAGDB
Comutação de homem morto	sim
Série	FUEL
Tipo de produto	Retificadora angular