



Aparafusadora roscadora sem fio, Tipo: M12FHIR14



Dados do pedido

Número do pedido	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

MILWAUKEE – berbequim aparafusador angular e aparafusadora roscadora sem fio

- **Eletrónica REDLINK™ com comando de velocidade contínuo, funcionamento à direita/esquerda e proteção contra sobrecarga.**
- **Iluminação LED da área de trabalho.**
- **Baterias RED de íões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.**

Aparafusadora roscadora sem fio, compacta e de alta velocidade com regulador de velocidade sensível.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador.

Instrução:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073814 e n.º 073839.

Descrição técnica

utilização típica	Strong
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 450 r,p,m,

Peso	1 kg
Número de baterias incluídas	0
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Capacidade da bateria	2 Ah
Tensão da bateria	12 V
Modelo	Aparafusadora roscadora
binário máximo duro	47 Nm
Designação do fabricante	M12FHIR14
Alojamento de ferramenta	Quadrado 1/4 de polegada
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Aparafusadora

Acessórios

Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12
--	-------------