

Garant**Braçadeira cêntrica pneumática, Tipo: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	360180 100
GTIN	4062406572945
Classe de artigo	310

Descrição**Versão:**

- Curso ajustável + 5 mm por lado.**
- Força de aperto continuamente ajustável até 22,5 kN. Soma aritmética = 45 kN.**
- Mesmo em caso de perda de ar comprimido, o grampo central tem uma leve pré-carga (cerca de 60 kg) para garantir o posicionamento seguro da peça de trabalho, por exemplo, para trocar de mesa.**

Utilização:

Para fixação central de componentes. Adequado para **operação automatizada** através de discos de sujeição de 4 canais, mas também através de ligações laterais.

Acessórios especiais:

Programa de mordentes n.º 360135 – 360151 tam. 80.

Descrição técnica

Potência máxima de ar comprimido	9 bar
Altura H	95 mm
L	100 mm
Largura do mordente A	80 mm

Peso	4,8 kg
Curso de fixação	6 mm
Força de fixação até máximo	10 kN
B	100 mm
adequado para o código de cor	PCV 100
Tipo de produto	torno