



Suporte de carregador "Insider" com pontas de 1/4 polegada com íman, Comprimento da lâmina: 15mm



Dados do pedido

Número do pedido	676661 15
GTIN	7610733286171
Classe de artigo	63E

Descrição

Modelo:

Punho "Multicraft" e **magazine deslizante com bloqueio final** incluindo pontas C 6,3.
Alojamento com forte íman permanente.

Punho "insider" e **magazine deslizante com bloqueio final**. Alojamento com forte íman permanente.

Indicado para:

Pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3.

Índice:

Cada 1 ponta:

para fenda n.º 675300 tam. 4; 5,5; 6.

para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.

para Torx® interior n.º 675295 tam. TX10; TX15; TX20.

Descrição técnica

comprimento total	120 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Alojamento de pontas	D 6,3
tampa giratória	não
com punho de roquete	não

com haste telescópica	não
incl. pontas	sim
carregador de pontas integrado	sim
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

Acessórios

PrecisionBit para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675281 1/25
PrecisionBit para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675281 2/25
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 4	675300 4
PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 5,5	675300 5,5
PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 6	675300 6