

**Rebitadora para rebites cegos sem fio M18ONEFPRT-202X, Tipo: M18ONEFPRT****Dados do pedido**

Número do pedido	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Classe de artigo	03L

Descrição**Modelo:**

Aparelho sem fio para uma utilização flexível.

Vantagem:

- Iluminação LED da área de trabalho.
- Clipe de cinto integrado.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de íões de lítio n.º 073827 tam. MB18 e carregador em mala de plástico, bocais 4,8; 6,0; 6,4 e 7,0 mm.

Instrução:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073816, 073827, 073839 e 073840. A versão sem bateria e sem carregador encontra-se no n.º 770460 tam. ONEFPRT-0.

Descrição técnica

Tensão da bateria	18 V
Peso com bateria	2,5 kg

Número de baterias incluídas	2
para rebites cegos de todos os materiais até	6,4 mm
Elevação do aparelho	30 mm
Peso sem bateria	2,1 kg
Capacidade da bateria	2 Ah
Força de ajuste	20000 N
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Tipo de produto	Rebitadora para rebites cegos

Acessórios

Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18	073827 MB18
---	-------------