

Ficha de dados



Rebitadora para porcas de rebite cego sem fio FireBird® Pro, Tipo: CAS



Dados do pedido

Número do pedido	770530 CAS
GTIN	4007081102513
Classe de artigo	74C

Descrição

Versão:

Ferramenta sem fio para porcas de rebite cego até M10 de alumínio, até M8 de aço e até M6 de aço inoxidável.

Vantagem:

Muito potente, elevado rendimento por carga de bateria. Aplicação por torção fácil e segura das porcas de rebite cego. Controlo eletrónico do curso de fixação ajustado. Sistema de troca rápida para mandris.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 mandril rosulado e bocal M4, M5 e M6, 1 chave sextavada interior, 1x chave de boca dupla tam. 24x27, bateria deslizante de iões de lítio n.º 770524 e carregador n.º 770528 tam. CAS em L-BOXX.

Descrição técnica

Número de baterias incluídas	1
Capacidade da bateria	2 Ah
Força de ajuste	15000 N

Ficha de dados

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	18 V
Peso com bateria	2,4 kg
Tipo de bateria	Ião de lítio
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Tipo CAS 18 V
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto	Rebitadora para rebites cegos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/770530-CAS>