

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade “Made in Germany” e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos HEDI® grande e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 290 mm e inúmeras funcionalidades ergonómicas e de segurança.

- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **Ranhas de drenagem de água.**
- **Pega rotativa dobrável para utilização individual com a mão direita e esquerda ao enrolar e desenrolar.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**
- **Aprovado para a utilização permanente ao ar livre e em espaços húmidos.**
- **Design inovador com inúmeras funcionalidades ergonómicas e de segurança.**
- **Construção em plástico maciço não condutora.**
- **Adequado para aplicações e ambientes extremos.**
- **Inclinação de 7° da bobina para uma melhor drenagem da água.**
- **3 anos de garantia do fabricante.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Cor do cabo	laranja
Tipo de proteção IP	IP 54
Material do cabo	Cabo armado
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Comprimento do cabo	40 m
Classe do cabo	H07BQ-F
Alimentação de energia	A energia elétrica
Número de tomadas	4
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Tensão nominal	250 V
Estrutura do cabo	3G2,5
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Tipo de produto	Bobina de cabos