

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081109 50B
GTIN	4003644023554
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade “Made in Germany” e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos HEDI® grande e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 290 mm e inúmeras funcionalidades ergonómicas e de segurança.

- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **Ranuras de drenagem de água.**
- **Pega rotativa dobrável para utilização individual com a mão direita e esquerda ao enrolar e desenrolar.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**
- **Aprovado para a utilização permanente ao ar livre e em espaços húmidos.**

Com tomadas para os **países França, Bélgica, Polónia e República Checa.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Cor do cabo	laranja
Alimentação de energia	A energia elétrica
Número de tomadas	4
Comprimento do cabo	50 m
Tensão nominal	250 V
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
indicado para os países	F, B, PL, CZ
Estrutura do cabo	3G1,5
Classe do cabo	H07BQ-F
Tipo de proteção IP	IP 54
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Material do cabo	Cabo armado
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Tipo de produto	Bobina de cabos