

Tapete de local de trabalho Top resistente ao óleo Largura 91 cm, preto/cor de laranja, Largura×comprimento: 91X210cm



Dados do pedido

Número do pedido	964605 91X210
GTIN	662641925632
Classe de artigo	96C

Descrição

Modelo:

Estes tapetes industriais de posto de trabalho produzidos com uma mistura de borracha de nitrilo de alta qualidade para uma **solicitação mais elevada**:

- **Superfície de borracha de nitrilo dura e de baixo desgaste para uma resistência antiderrapante ideal e uma longa vida útil.**
- **Borracha de nitrilo durável e robusta com uma elevada resistência ao desgaste que oferece o máximo conforto e isolamento contra pisos duros e vibrações.**
- **Arestas chanfradas cor de laranja em todos lados para acesso sem dificuldades.**
- **Resistente à maioria de massas lubrificantes industriais, agentes no trabalho e produtos químicos industriais.**
- **Selado em toda a volta contra a entrada de humidade.**
- **Altamente inflamável conforme DIN 4102 B1.**
- **Espessura da base: 14,3 mm**
- **Resistência ao deslize R10 conforme DIN 51130 e BGR 181.**

Descrição técnica

encaixável	não
Cor	preto/cor de laranja
com arestas de segurança	de 4 lado
Comprimento	210 cm
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181	R10

Espessura	14,3 mm
Peso	23 kg
Largura	91 cm
Chanfradura	de 4 lado
Material	Borracha nitrílica
Conforto em pé	Antifadiga
Conforto em pé	Antiderrapante
Conforto em pé	Isolamento (temperatura)
Proteção contra choques	Piso
Propriedades do material	resistente a óleo
Cor	preto/cor de laranja
Tipo de produto	Tapete para posto de trabalho