



## Agrafador sem fio, Designação do fabricante: M12BST



### Dados do pedido

Número do pedido	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Classe de artigo	03L

### Descrição

**Modelo:**

**Agrafador sem fio** M12™, compacto e potente, com empurrador de agrafos integrado e punho antideslizante. Até 2000 gramos com uma carga da bateria de 2,0 Ah. Função para prevenir disparo involuntário.

**Indicado para:**

Agrafos tipo G com profundidade máxima de cravação de 6–14 mm.

**Material fornecido:**

Versão **sem bateria, sem carregador, sem HD Box**.

### Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	0
Alimentação de energia	A bateria recarregável
tipo de grampo adequado	G
Designação do fabricante	M12BST
Tensão da bateria	12 V

profundidade de inserção máxima dos grampos	14 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
embalagem	Caixa de cartão
Tipo de produto	Agrafador

---

## Acessórios

Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C