

Ficha de dados

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento CCGT 030102, para barras de mandril de troca rápida



Dados do pedido

Número do pedido	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Quebra-aparas	AF
Profundidade de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Tipo	HU7315-1
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 030102
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
#Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	N
Revestimento	sem revestimento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo

Ficha de dados

Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 300 m/min
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear