

**Compressor sem fio, Tipo: M18FAC****Dados do pedido**

Número do pedido	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Classe de artigo	03L

Descrição**Modelo:**

Compressor sem fio M18 FUEL™. A pressão de ar de 2,8 bar e o caudal efetivo de 48 l/m permite operar pregadores e agramadores comuns. Nível de pressão sonora de apenas 68 db(A) para condições de trabalho agradáveis.

Material fornecido:

Versão sem baterias e sem carregador.

Instrução:

Outros compressores de artesanato disponíveis a pedido.

Para conjunto básico de bateria adequado, ver n.º 073833 tam. M18HNRG12.

Descrição técnica

Peso	14,4 kg
Consumo energético	0,4 kW
pressão máxima (ar)	9,31 bar
potência de sucção máxima	126 l/min
Designação do fabricante	M18FAC

Ruído de trabalho	68 dB(A)
Largura	500 mm
potência de enchimento máxima	74 l/min
Comprimento	500 mm
Altura	500 mm
Volume do recipiente sob pressão	7,6 l
Tensão da bateria	18 V
Tipo de produto	Compressor

Acessórios

Bateria de íons de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB12	073811 MHB12
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12