

**Garant****Barra de mandrilar de aço Master Turn espiralada A.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260030 8/06   |
| GTIN             | 4062406575731 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>             | 20 mm          |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7       |
| Desvio central L <sub>3</sub>                    | 5 mm           |
| Comprimento total L                              | 100 mm         |
| Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>        | 10 mm          |
| Pastilha de corte reversível adequada            | CC.. 0602..    |
| Ø haste D <sub>s</sub>                           | 8 mm           |
| Tamanho da placa                                 | 6 mm           |
| Altura de fixação L <sub>2</sub>                 | 7 mm           |
| Código ISO do suporte                            | A08H SCLCR/L06 |
| Série                                            | Master Turn    |
| Norma                                            | DIN 8024       |
| Tipo de inserto                                  | direita        |
| Profundidade de torneamento interior até         | 3×D            |
| Modelo da haste                                  | Aço            |
| Refrigeração interior                            | sim            |

## Ficha de dados

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Torneamento longitudinal interior |
| Aplicação       | Faceamento                        |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar                |

### **Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/260030-8/06>