

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Desvio central $L_3$	6 mm
Ø haste $D_s$	10 mm
Série	Master Turn
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	125 mm
Código ISO do suporte	A10K SCLCR/L06
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	20 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar