

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Altura de fixação $L_2$	11 mm
Tamanho da placa	6 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	A12L SCLCR/L06
Comprimento total L	140 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Série	Master Turn
Desvio central $L_3$	7 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	24,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar