

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/09mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	31 mm
Desvio central L_3	9 mm
Ø haste D_s	16 mm
Comprimento total L	180 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	18 mm
Série	Master Turn
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Altura de fixação L_2	15 mm
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	A16Q SCLCR/L09
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar