

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	43 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Série	Master Turn
Ø haste D _s	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	200 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	27 mm
Desvio central L ₃	13,5 mm
Altura de fixação L ₂	23 mm
Código ISO do suporte	A25R SCLCR/L09
Tamanho da placa	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar