

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/09mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	18 mm
Série	Master Turn
Ø haste D _s	20 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	200 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Código ISO do suporte	A20R SCLCR/L09
Desvio central L ₃	11 mm
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Tamanho da placa	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar