

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	10 mm
Código ISO do suporte	A08H SCLCR/L06
Série	Master Turn
Desvio central $L_3$	5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Altura de fixação $L_2$	7 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	20 mm
Comprimento total L	100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Ø haste $D_s$	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar