

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L ₃	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	24,3 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	14 mm
Ø haste D _s	12 mm
Série	Master Turn
Comprimento total L	140 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Código ISO do suporte	A12L SCLCR/L06
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar