



Retificadora angular sem fio GWS, Tipo: 18V-7



Dados do pedido

Número do pedido	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Classe de artigo	03C

Descrição

Modelo:

Retificadora angular sem fio de 18 V extremamente potente com design compacto.

Material fornecido:

Sem bateria e carregador, inclui tampa protetora, flange de alojamento, porca de aperto, pega adicional.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073854 e n.º 073866.

Descrição técnica

Arranque suave	não
vibração máxima conforme EN	7 m/s ²
Comutação de homem morto	não
Designação do fabricante	GWS 18V-7
profundidade de corte máxima	34 mm
Tensão da bateria	18 V
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de bateria	lão de lítio

Ø máximo do disco	125 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Número de baterias incluídas	0
n.º máximo de rotações	11000 r,p,m,
Paragem kickback	não
Peso	2,3 kg
Proteção contra sobrecarga	sim
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Bloqueio contra re arranque	sim
Tipo de produto	Retificadora angular