

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SCLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/06mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	6 mm
Tamanho da placa	6 mm
Série	Master Turn
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ø haste D_s	10 mm
Código ISO do suporte	A10K SCLCR/L06
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar