

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Comprimento total L	180 mm
Série	Master Turn
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	18 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A16Q SCLCR/L09
Altura de fixação L <sub>2</sub>	15 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	31 mm
Tamanho da placa	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar