

**Garant**

**Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SCLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/09mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Série	Master Turn
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	200 mm
Desvio central $L_3$	11 mm
Código ISO do suporte	A20R SCLCR/L09
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Ø haste $D_s$	20 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	36 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Altura de fixação $L_2$	18 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar