

Garant**Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 9
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	27 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Comprimento da cabeça L_1	43 mm
Ø haste D_s	25 mm
Série	Master Turn
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Desvio central L_3	13,5 mm
Código ISO do suporte	A25R SCLCR/L12
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar