

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SDUCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Comprimento total L	180 mm
Ø haste D _s	16 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Tamanho da placa	7 mm
Série	Master Turn
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L ₃	10 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDUCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	19 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar