

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Série	Master Turn
Desvio central L ₃	7 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	13 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	125 mm
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	A10K SDUCR/L07
Ø haste D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar